

## OPTIMIZE社ポンプ部品 for 島津10ADvp

### チェックバルブ【OPTI-MAX】

- ・カートリッジ式チェックバルブで、交換カートリッジはどのOPTI-MAXハウジングでも共通でお使いいただけます。
  - ・基本カートリッジ（材質：SUS/セラミックボール&シート） \*基本カートリッジ以外の材質はお問合せください。
- ご注意： カートリッジ側面の矢印は流路の方向です。カートリッジの向きではございません。  
締めすぎるとカートリッジのキャップが潰れてお使いいただけなくなる可能性があります。  
取り付ける時は、手締めした後、スパナで1/4程度増し締めをしながら安定するまで調整してください。

#### ■ インレット

対応機種：

- ・ 228-39093-92, 228-45704-91相当

order code	単位	
13407-01036	1 個	* 1/16"



#### ■ アウトレット

対応機種：LC-2010, LC-600/LC-9A, LC-10AD/ADVP/AT/ATVP

- ・ 228-32531-92, 228-18522-92相当

order code	単位	
13407-01031	1 個	* 1/16"



#### ■ コンバージョンキット

対応機種：LC-10ADVP/LC-20AD/LC-20AB/LC-20AT/LC-2010

order code	単位	
13407-01035	1 個	* 1/16"

イン x 2、アウト x 2



#### ■ 交換カートリッジ

order code	単位	
11007-02254	2 個	* 1/16"

### プランジャーシール【OPTI-SEAL】

- ・ OPTI-SEALは逆相の移動相で摩擦に強い長寿命のプランジャーシールです。
- ・ UHMW-PE製（黄色） ・ 対応機種：LC-10ADVP, 2010, -9A, -10AD, -600, 20ABXR, 20ADXR
- ・ 228-32628-91相当

order code	単位	
13407-01067	1 個	
13407-05066	5 個	
13407-10066	1 0 個	



#### ● 順相、GPCにテフロンベースのシールもご用意しております。【ITB-SEAL】

- ・ 対応機種：LC-10ADVP, 2010, -9A, -10AD, -600, 20ABXR, 20ADXR

order code	単位	
13407-01022	1 個	
13407-05023	5 個	
13407-10023	1 0 個	



## プランジャー

- ・ サファイヤ製
- ・ 対応機種：LC-10ADVP, LC2010, LC-10AD, LC-600, LC-20ADXR, LC-20ABXR, LC-30AD
- ・ 228-35601-93, 228-35601-92, 228-35601-91相当

order code	単位
13407-01012	1 本



## ■シールフォーミングツール

order code#11007-03105 シールフォーミングツール SMLキット



シールフォーミングツールで  
プランジャーシールをプレスすることで、  
ベストな形に成型されます。

シールフォーミングツールの先端で  
シールをヘッドに取り付けます。

\* 価格につきましては大変お手数ですがお問合せください。

23/3現在

ラボラボカンパニー株式会社 TEL 042-634-9531 FAX 042-634-9536 e-mail info@lablab.co.jp